


HOLEX**Brúsny kotúč (A), Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553950 120
GTIN	4045197331137
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchlopínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.

Normálny korund (A) pre univerzálne použitie.

Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Ďalšie rozmery a zrinitosti dodávané na vyžiadanie.

Technický opis

Zrinitosť	120
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý
Vonkajší Ø 50M

553920 50M