

## Medzný strmeňový kaliber, a – zc, Menovitý rozmer Ø: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484222 6
GTIN	2050001062710
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s **prídavkom na opotrebovanie** podľa DIN 7163.

Pre ISO **polohu tolerančného poľa a – zc v základných stupňoch tolerancie 6 – 13.**

#### Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

#### Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadať **polohu tolerančného poľa (a – zc)** a základný stupeň tolerancie (6 – 13), napr. č. 484222 veľ. **10f9**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

### Technický opis

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7163

Tolerančné pole	a
Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	s
Tolerančné pole	b
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x
Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc
Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Kvalita	8

Kvalita	12
Kvalita	6
Kvalita	11
Kvalita	13
Kvalita	7
Kvalita	10
Kvalita	9
Materiál	Kalibracná ocel
Menovitý rozmer	6 mm
Atribút Názov produktu	a – zc
Kalibrácia	L8
Druh produktu	Medzný strmeňový kaliber

## Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 5-100	028710 5-100
KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 50	028700 50