


HOLEX**Brúsny kotúč (A), Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553955 36
GTIN	4045197526274
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchlopínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.

Normálny korund (A) pre univerzálne použitie.

Centrické osadenie brúsneho kotúča, tým obvodové otáčanie bez vibrácií.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Ďalšie rozmery a zrinitosti dodávané na vyžiadanie.

Technický opis

Zrinitosť	36
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý
Vonkajší Ø 75M

553920 75M