


3M Roloc™**Brúsny kotúč 984F, Ø 76,2 mm, Zrnitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554006 60
GTIN	30051141277104
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Velmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

S presne tvarovaným brúsnym jadrom **Cubitron™ II**.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrnitosť	60
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Cubitron™ II

Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	podložka so stabilnými hranami
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	984F
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75