

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A25R MVUNR/L 16
Upínacia príložka	259038 4
Celková dĺžka L	200 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Skrutka podložky	259025 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 39
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Výška upínania $L_2$	24 mm
Odsadenie stredu $L_3$	17 mm
Skrutka pre čelusť	259021 4
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500