

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Trieda položky	21T

## Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Podložka	259031 39
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Držiak ISO-kód	A32S MVUNR/L 16
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Upínacia príložka	259038 4
Skrutka podložky	259025 3
Skrutka pre čelusť	259021 4
Výška upínania L <sub>2</sub>	31 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500