

## Medzný kaliber drážok hriadeľov, A–ZC, Menovitý rozmer: 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484406 3
GTIN	2050001063137
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Medzné kalibračné trne pre ISO **polohy tolerančného poľa A – ZC** v **základných stupňoch tolerancie 7 – 13**. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č. 484406 veľkosť 10M6.

#### Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte **polohu tolerančného poľa (A – ZC)** a základný stupeň tolerancie (7 – 13), napr. č. 484406 veľ. **10M6**. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č. 484409; 484411.

### Technický opis

Menovitý rozmer	3 mm
Tolerančné pole	A
Tolerančné pole	G
Tolerančné pole	H
Tolerančné pole	J

Tolerančné pole	JS
Tolerančné pole	K
Tolerančné pole	M
Tolerančné pole	N
Tolerančné pole	P
Tolerančné pole	R
Tolerančné pole	S
Tolerančné pole	B
Tolerančné pole	T
Tolerančné pole	U
Tolerančné pole	V
Tolerančné pole	X
Tolerančné pole	Y
Tolerančné pole	Z
Tolerančné pole	ZA
Tolerančné pole	ZB
Tolerančné pole	ZC
Tolerančné pole	C
Tolerančné pole	CD
Tolerančné pole	D
Tolerančné pole	E
Tolerančné pole	EF
Tolerančné pole	F
Tolerančné pole	FG
Materiál	kalená ocel
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	12
Kvalita	7

Kvalita	10
Kvalita	13
Kvalita	11
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Atribút Názov produktu	A-ZC
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzné hriadeľové drážkové meradlo

**Služby**

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20	028300 20
--	-----------