

**HOLEX****Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý, Vonkajší Ø: 25Mmm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553920 25M
GTIN	4045197330994
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchlopínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.

Gumový brúsny tanier Ø **stopky 6 mm**. Na upínanie brúsnych kotúčov s **rýchlopínacím systémom s kovovým uzáverom**.

### Použitie:

**Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch** vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob.

## Technický opis

maximálne otáčky	40000 min <sup>-1</sup>
Stupeň tvrdosti	stredne tvrdý
Vonkajší Ø	25 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Oporný tanier

