

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 10
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Držiak ISO-kód	A32S PTFNR/L 22
Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 2204..
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L	250 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť doštičiek	22 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 10	259031 10
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 2	259015 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500