

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 10
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Veľkosť doštičiek	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 2204..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Skrutka klinku	259018 2
Výška upínania L_2	38,5 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Držiak ISO-kód	A40T PTFNR/L 22
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 10	259031 10
Klinok Typ 2	259015 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500