

Garant**Štíhle hydraulické upínacie puzdro, BT 30 A = 85, Ø upnutia D1: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303446 6
GTIN	4045197868589
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi úzka konštrukcia (obrys 3°).**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky.**
- **Stopky natvrdo presústružené.**

Použitie:

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.**
- **Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.**
- **Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.**

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Ø D ₃	18,8 mm
Ø D ₂	14 mm
Vonkajší Ø D	40 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm

L ₂	46 mm
Upínač	BT 30 A = 85
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30