

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar ADB, SK 40, Rozsah upínania: 0,3-10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/dola.

S otvorom na čip Balluff/RFID. Maximálne radiálne hádzanie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Tryskané sklenenými guľôčkami. Štíhly dizajn pre väčšinu bežných \varnothing do 10,2 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší \varnothing D	38 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	OK 4
Dĺžka výčnelku Rozmer A	73 mm
Rozsah upínania	0,3 - 10,2 mm
Konštrukcia	úzke
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40

Ťažné čapytesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40