

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar ADB, BT 40, Rozsah upínania: 0,3-10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/dola.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.S vnútorným chladením do max. 50 barov. Mimoriadne štíhly dizajn pre väčšinu bežných \varnothing do 10,2 mm.**Rozsah balenia:**Vrátane **upínacieho kľúča**.**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	0,3 - 10,2 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	OK 4
Dĺžka výčnelku Rozmer A	73 mm
Vonkajší \varnothing D	38 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB

Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4	627481 4
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40