

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 63, Rozsah upínania: 0,3-10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307682 0,3-10 |
| GTIN | 4045197868800 |
| Trieda položky | 31B |

Popis

Prevedenie:

- Pre chod doprava/dolava.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$. Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 4 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 96,5 mm |
| Rozsah upínania | 0,3 - 10,2 mm |
| Konštrukcia | úzke |
| Vonkajší Ø D | 38 mm |
| Upínač | HSK-A 63 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69882-7 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | DIN 69893-1 |
| Tvar | A |
| Vnútorne chladenie | áno, s max. 50 bar |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 μm |
| Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4 | 627481 4 |
|--|----------|