

Garant**Krátka vrtacia hlavička, PSC 40, Rozsah upínania: 0,3-10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.
- Pre chod doprava/dola.
- Pieskované.

Max. tenké skľučovadlo pre najbežnejšie Ø 0,3 – 10,2 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Technický opis

Vonkajší Ø D	36 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	74 mm
Rozsah upínania	0,3 - 10,2 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	OK 4
Upínač	PSC 40
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4	627481 4
--	----------