

**Vrtacie kladivo, Typ: GBH228F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Robustné vrtacie kladivá s **upínačom nástrojov SDS-plus** a vysokým vrtným postupom.

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Plynulá regulácia otáčok pre čistejšie navrtanie.**
- **Všestranné možnosti použitia na základe funkcie dláta (zastavenia pri otáčaní).**
- **Pravý/lavý chod na uvoľnenie v prípade vzpriečenia vrtákov.**
- **Výmenné skľučovadlo na rýchlu výmenu medzi vrtaním s príklepom do betónu a vrtaním bez príklepu do dreva a kovu.**
- **Vypnutie príklepu na vrtanie do dreva a ocele.**
- **O 27 % menej vibrácií ako predchádzajúci model vďaka aktívnemu tlmeniu vibrácií.**

**Výhoda:**

Nárazová energia 3,2 J.

**Rozsah balenia:**

Vrátane prídavnej rukoväte, strojná tkanina. Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm, výmenného skľučovadla SDS-plus, hĺbkového dorazu 210 mm, L-BOXXu 136.

**Upozornenie:**

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

**Technický opis**

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
---	-------

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	28 mm
maximálne vibrácie podľa EN	11 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	GBH 2-28 F
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Hmotnosť	3,1 kg
Príkion	880 W
Nárazová energia	3,2 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálna nárazová hodnota	4000 min <sup>-1</sup>
Stopka	SDS Plus
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtacie kladivo

## Príslušenstvo

TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 8	787040 8
Súprava TK viacúčelových vrtákovdlhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12
TK viacúčelový vrtákdľhé Ø vrtáka 6	787045 6
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 6	787047 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 4	787040 4
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 8	787047 8
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 6	787040 6
TK viacúčelový vrtákdľhé Ø vrtáka 12	787045 12
TK viacúčelový vrtákdľhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10

TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 8	787045 8
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 10	787047 10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 10	787040 10
TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 10	787045 10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 12	787040 12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4	787047 4
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 5	787040 5
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8
Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 5	787047 5