

**Garant****Brúsny kotúč (CER), Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 80**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554013 80
GTIN	4045197526052
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

### Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

### Upozornenie:

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

## Technický opis

Zrinitosť	80
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Keramické zrno

Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	Vláknová podložka
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75

554088 75

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75

554089 75