

Medzný strmeňový kaliber, Typ: A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484223 A
GTIN	2050001936905
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Medzný strmeňový kaliber s medzirozmerom a ISO triedou tolerancie, napr. č. **484223 vel. 15,8 m6**

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s **prídavkom na opotrebovanie** podľa DIN 7163.

Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Technický opis

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 7164
Tolerančné pole	a

Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	s
Tolerančné pole	b
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x
Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc
Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Kvalita	10
Kvalita	13

Kvalita	6
Kvalita	12
Kvalita	7
Kvalita	9
Kvalita	8
Kvalita	11
Menovitý rozmer	3 - 5,999 mm
Materiál	Kalibračná ocel
Kalibrácia	L8
Druh produktu	Medzný strmeňový kaliber

Služby

KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 50	028700 50
Kalibrácia DAkKSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 5-100	028710 5-100