

HOLEX**Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý, Vonkajší Ø: 75Mmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553920 75M
GTIN	4045197526267
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Optimálne spojenie brúsneho taniera a brúsneho kotúča rýchlopínacím systémom (vnútorný závit). Jednoduchá, rýchla výmena listu ručne, aj po intenzívnom používaní.

Gumový brúsny tanier Ø **stopky 6 mm**. Na upínanie brúsnych kotúčov s **rýchlopínacím systémom s kovovým uzáverom**.

Použitie:

Na účelné brúsenie malých plôch, aj pri striedavých obrysoch vo výrobe náradia, foriem, modelov, strojov, prístrojov a nádob.

Technický opis

maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	stredne tvrdý
Vonkajší Ø	75 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Oporný tanier

