

3M Roloc™**Brúsny kotúč 237AA, Ø 50,8 mm, Zrnitosť: 180**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554008 180
GTIN	2050001743039
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Najmä na **zušľachtenie povrchu** tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú **INOX, titán, vysoko legované ocele** atď. Konštantnejšia, **reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť** v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrnitosťou.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

3M-označenie zrn	A100
Farebný kód	modrá

Zrnitosť	180
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 50	554092 50

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý
Vonkajší Ø 50

554093 50