

3M Roloc™

Brúsny kotúč 777F, Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 60

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554025 60
GTIN	511447643342
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnú (CER).

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrinitosť	60
Farebný kód	oranžová
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Keramické zrnó (CER)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Označenie výrobcu	777F
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
	554093 50

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý
Vonkajší Ø 50
