


Medzný kaliber drážok hriadeľov, A–ZC, Menovitý rozmer: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484406 6
GTIN	2050001063168
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Medzné kalibračné trne pre ISO **polohy tolerančného poľa A – ZC** v **základných stupňoch tolerancie 7 – 13**. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č. 484406 veľkosť 10M6.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte **polohu tolerančného poľa (A – ZC)** a základný stupeň tolerancie (7 – 13), napr. č. 484406 veľ. **10M6**. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č. 484409; 484411.

Technický opis

Menovitý rozmer	6 mm
Kvalita	7
Kvalita	13
Kvalita	11
Kvalita	12

Kvalita	8
Kvalita	10
Kvalita	9
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Materiál	kalená ocel
Tolerančné pole	A
Tolerančné pole	G
Tolerančné pole	H
Tolerančné pole	J
Tolerančné pole	JS
Tolerančné pole	K
Tolerančné pole	M
Tolerančné pole	N
Tolerančné pole	P
Tolerančné pole	R
Tolerančné pole	S
Tolerančné pole	B
Tolerančné pole	T
Tolerančné pole	U
Tolerančné pole	V
Tolerančné pole	X
Tolerančné pole	Y
Tolerančné pole	Z
Tolerančné pole	ZA
Tolerančné pole	ZB
Tolerančné pole	ZC
Tolerančné pole	C
Tolerančné pole	CD
Tolerančné pole	D

Tolerančné pole	E
Tolerančné pole	EF
Tolerančné pole	F
Tolerančné pole	FG
Atribút Názov produktu	A–ZC
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Služby

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20	028300 20
--	-----------