

**Garant****TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 6,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121230 6,5
GTIN	4045197472021
Trieda položky	11Y

**Popis****Prevedenie:**

**Špeciálna geometria** na bezpečné vrtanie aramidových plastov (polyaramidov) a aramidových vlákien, ako aj termoplastov a durolastov.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický opis**

Posuv f v AFK	0,07 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	31 mm
Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø $D_c$	6,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	h6
Ø stopky $D_s$	6,5 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Norma	Výrobná norma
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	21,3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	4xD

Stopka	Valcová stopka s h6
Použité vrtáka	pre aramidy
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
PE-HD	podmienene vhodný	140	N
PA 66	podmienene vhodný	130	N
PEEK	podmienene vhodný	120	N
PF 31	podmienene vhodný	100	N
Aramid AFK	vhodný	110	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	120	N
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		