

**3M Roloc™****Brúsny kotúč 237AA, Ø 50,8 mm, Zrnitosť: 600**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554008 600    |
| GTIN             | 2050001743077 |
| Trieda položky   | 53M           |

## Popis

### Prevedenie:

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

### Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Najmä na **zušľachtenie povrchu** tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú **INOX, titán, vysoko legované ocele** atď. Konštantnejšia, **reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť** v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrnitosťou.

### Upozornenie:

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

## Technický opis

|                  |       |
|------------------|-------|
| 3M-označenie zrn | A30   |
| Farebný kód      | hnedá |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Zrnitosť               | 600                                   |
| Ø kotúčov              | 50,8 mm                               |
| Brusivo                | Minerálne častice oxidu hlinitého (A) |
| Skratka pre brusivo    | A                                     |
| Atribút Názov produktu | Ø 50,8 mm                             |
| Označenie výrobcu      | 237AA Trizact™                        |
| maximálne otáčky       | 25000 min <sup>-1</sup>               |
| Druh produktu          | Brúsny kotúč                          |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|   |           |
|---|-----------|
| Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50       | 554092 50 |
| Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50         | 554091 50 |
| Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50 | 554093 50 |

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50

554089 50

Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50

554090 50