


**3M Roloc™****Brúsny kotúč 237AA, Ø 76,2 mm, Zrnitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554009 120
GTIN	2050001743084
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

### Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Najmä na **zušľachtenie povrchu** tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú **INOX, titán, vysoko legované ocele** atď. Konštantnejšia, **reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť** v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrnitosťou.

### Upozornenie:

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

## Technický opis

3M-označenie zrn	A160
Farebný kód	biela

Zrnitosť	120
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75

Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75