



## Upínacia čelusť Ultra, hranatá, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370034 1
GTIN	4046368339501
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- **Obrys pazúra vytvára mierny ťah smerom nadol.**
- **Nízka výška upínania šetrí materiál.**
- **Vyššie hodnoty rezu vďaka upnutiu s tvarovaným stykom.**

#### Použitie:

Ako doraz v prípravkoch v kombinácii so svorkami Pitbull č. 370025; 370030 alebo excentrickými úpinkami č. 370001; 370005; 370008.

Ideálne na viacnásobné upínanie.

#### Rozsah balenia:

1 upínacia čelusť vrátane skrutky.

### Technický opis

Šírka B	12,7 mm
Dĺžka L	19,05 mm
odporúčaná výška upnutia	1,5 - 1,9 mm
Ø D <sub>1</sub>	na M5
Výška H	6,35 mm
Skrutky podľa normy	M5×12

Norma	DIN 7984
Druh produktu	Upínacia čelusť