



Upínacia čelusť Ultra, hranatá, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370034 3
GTIN	4046368339006
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Obrys pazúra vytvára mierny ťah smerom nadol.**
- **Nízka výška upínania šetrí materiál.**
- **Vyššie hodnoty rezu vďaka upnutiu s tvarovaným stykom.**

Použitie:

Ako doraz v prípravkoch v kombinácii so svorkami Pitbull č. 370025; 370030 alebo excentrickými úpinkami č. 370001; 370005; 370008.

Ideálne na viacnásobné upínanie.

Rozsah balenia:

1 upínacia čelusť vrátane skrutky.

Technický opis

Šírka B	25,4 mm
odporúčaná výška upnutia	1,5 - 3 mm
Dĺžka L	19,05 mm
Výška H	7,92 mm
Ø D ₁	na M5
Skrutky podľa normy	M5×12
Norma	DIN 7984

Druh produktu

Upínacia čelusť