

**Garant****tepelný upínací trň, PSC 80, krátka, Ø upnutia D1: 6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308575 6      |
| GTIN             | 4045197870544 |
| Trieda položky   | 31C           |

## Popis

### Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

## Technický opis

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ø upnutia D <sub>1</sub> | 6 mm           |
| Vonkajší Ø D             | 27 mm          |
| Ø D <sub>2</sub>         | 21 mm          |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A  | 80 mm          |
| Upínač                   | PSC 80, krátka |
| Norma upínača            | ISO 26623-1    |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vnútorne chladenie               | áno                               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Druh produktu                    | tepelný upínací trň               |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 6-9       | 354236 6-9  |
| Zmršťovací prístroj Typ SU1                        | 354210 SU1  |
| Chladiaca jednotka Typ CU1                         | 354215 CU1  |
| Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9     | 354235 6-9  |
| Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12 | 354240 6-12 |
| Podstavná skriňa                                   | 354290      |