

Garant**tepelný upínací trň, PSC 80, krátka, Ø upnutia D1: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308575 25
GTIN	4045197870629
Trieda položky	31C

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

Technický opis

Ø D ₂	44 mm
Ø upnutia D ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø D	53 mm
Upínač	PSC 80, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1

Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354236 22,1-32
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Podstavná skriňa	354290
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354235 22,1-32