

Garant**Frézovacie teliesko Z5 – jemné, HM, Typ: AS0613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546800 AS0613
GTIN	4045197156495
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm. **Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

\varnothing hlavy	6 mm
Celková dĺžka	43 mm
Popis tvaru	valec s celným ozubením
Ozubenie skratka	Z5
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Tvar	AS0613
\varnothing stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		