

Garant**Brúsny kotúč (CER), Ø 76,2 mm, Zrinitosť: 36**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554013 36
GTIN	4045197526021
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrinitosť	36
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Keramické zrno

Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	Vláknová podložka
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
	554092 75

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø
75

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75

554094 75