



## Lamelový kotúč SLTT (ZA), kotúč zo sklenenej tkaniny na ocel', Ø 125 mm, Zrnitosť: 60



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565402 60
GTIN	4027497388929
Trieda položky	53L

### Popis

#### Prevedenie:

**Patentovaná kosáková lamelová forma** a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Robustný nosný tanier z ocelového plechu. Tichý a bez vibrácií.

Čistý **zirkónový korund** na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

#### Použitie:

Pre **najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti**.

#### Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

### Technický opis

Zrnitosť	60
Ø otvora	22,23 mm

Popis tvaru	plochý, šikmý
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Nosná doska	Tanier z oceleového plechu
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		