



## Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny kónické, Ø 115 mm, Zrinitosť: 80



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565560 80
GTIN	9003171602357
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

**Šikmý tvar** – na **spracovanie hrán/zvarových švov** a povrchové brúsenie pod uhlom 15–25°. Vejárovitý brúsny kotúč so **zirkónovým korundom (ZA)** a chladiacou vrstvou na **bavlnenej tkanine**. Tanier zo sklenej vlákniiny. **Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.**

### Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Zrinitosť	80
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
povrch ochladzujúci proces brúsenia	áno

Brúsna podložka	Bavlnená tkanina
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Nosná doska	Tanier zo sklenenej vlákniny
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč