

**3M Roloc™****Brúsny kotúč 777F, Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 36**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554025 36
GTIN	30051144766292
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

### Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

### Upozornenie:

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

## Technický opis

Zrinitosť	36
Farebný kód	hnedá
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm

Označenie výrobcu	777F
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
maximálne otáčky	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 50	554092 50