

**Vejárovitý brúsny kotúč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554035 40
GTIN	4027497334209
Trieda položky	56L

Popis**Prevedenie:**

Plochá, kompaktná štruktúra lamiel na **opracovanie zvarov** a na **odihľovanie**.

Systém rýchlej výmeny s plastovým vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Vejárovité minikotúče s lamelami rozvinutými do vejára ponúkajú v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi **dlhšiu životnosť, flexibilnejšie brúsenie** a **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu** (hodnota drsnosti) až po hranicu opotrebovania.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrinitosť	40
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA

Brúsna podložka	Plastový tanier
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Závit	Rýchlovýmenný systém Roloc™
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50