

**Vejárovitý brúsny kotúč (ZA), Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554035 60
GTIN	4027497339518
Trieda položky	56L

**Popis****Prevedenie:**

Plochá, kompaktná štruktúra lamiel na **opracovanie zvarov** a na **odihľovanie**.

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

**Vejárovité minikotúče** s lamelami rozvinutými do vejára ponúkajú v porovnaní s bežnými brúsnymi kotúčmi **dlhšiu životnosť, flexibilnejšie brúsenie** a **rovnomernejšiu štruktúru výbrusu** (hodnota drsnosti) až po hranicu opotrebovania.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Zrinitosť	60
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
Brúsna podložka	Plastový tanier

Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Závit	Rýchlovýmenný systém Roloc™
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50