



Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny kónické, Ø 125 mm, Zrnitosť: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565570 60
GTIN	9003171602425
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Šikmý tvar – na **spracovanie hrán/zvarových švov** a povrchové brúsenie pod uhlom 15–25°. Vejárovitý brúsny kotúč so **zirkónovým korundom (ZA)** a chladiacou vrstvou na **bavlnenej tkanine**. Tanier zo sklenej vlákni. **Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.**

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	60
Popis tvaru	šikmý
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX

optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč