

Garant**Frézovacie teliesko Z5 – jemné, HM, Typ: D0403****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546800 D0403
GTIN	4045197156549
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou Ø 3 mm. **Tvar gule** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Tvar	D0403
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Ø hlavy	4 mm
Celková dĺžka	34 mm
Ozubenie skratka	Z5
Popis tvaru	gula
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	3 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		