



Vejárovitý brúsny kotúč V4 Master (ZA) tanier zo sklenej tkaniny, šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ, Ø 125 mm, Zrinitosť: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565445 40
GTIN	4027497469963
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Vysoká hustota povrchovej vrstvy pre najvyššiu životnosť a výbornú hranovú stabilitu.

Hlboká zóna zalomenia umožňuje optimálne využitie brúsnej tkaniny (ZA).

ZA: Čistý **zirkónový korund** na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

Použitie:

Ideálne na **hranové brúsenie** na **zaoblenie ostrých hrán**, ako aj na brúsenie zvarov a zvarových zvyškov na výkonových strojoch.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Zrinitosť	40

Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		