



## Vejárovitý brúsny kotúč V4 Master (ZA) tanier zo sklenej tkaniny, šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ, Ø 125 mm, Zrinitosť: 60



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565445 60
GTIN	4027497469970
Trieda položky	53L

### Popis

#### Prevedenie:

**Patentovaná kosáková lamelová forma** a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

**Vysoká hustota povrchovej vrstvy pre najvyššiu životnosť a výbornú hranovú stabilitu.**

Hlboká zóna zalomenia umožňuje optimálne využitie brúsnej tkaniny (ZA).

**ZA: Čistý zirkónový korund** na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

#### Použitie:

Ideálne na **hranové brúsenie** na **zaoblenie ostrých hrán**, ako aj na brúsenie zvarov a zvarových zvyškov na výkonových strojoch.

### Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Zrinitosť	60

Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		