

**Garant****Frézovacie teliesko Z5 – jemné, HM, Typ: A0613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546800 A0613
GTIN	4045197521781
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou  $\varnothing$  3 mm. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Tvar	A0613
$\varnothing$ hlavy	6 mm
Popis tvaru	Valec
Ozubenie skratka	Z5
Celková dĺžka	43 mm
$\varnothing$ stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		