

**Garant****Frézovacie teliesko Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: A0313****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546840 A0313
GTIN	4045197679840
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou  $\varnothing$  3 mm. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

$\varnothing$ hlavy	3 mm
Ozubenie skratka	Z FINE
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
Popis tvaru	Valec

Tvar	A0313
Celková délka	40 mm
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		