

**Garant****Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: AS0613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546900 AS0613
GTIN	4045197156730
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou  $\varnothing$  3 mm. **Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Ozubenie skratka	Z7
$\varnothing$ hlavy	6 mm
Tvar	AS0613
Celková dĺžka	43 mm
Popis tvaru	valec s celným ozubením
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Druh ozubenia	krížové brity
$\varnothing$ stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		