

## Závit Medzný kaliber, Závit: M4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486000 M4
GTIN	2050001690920
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

#### Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

#### Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra č. 486055.

#### Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Závit	M4
Stúpanie závitov	0,7 mm
Tolerančná trieda	6H
Druh závit	M
Norma	DIN 13
Tolerančné pole	H

Kvalita	6
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

### Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90
KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20