

**HOLEX****Dokončovací kotúč s rúnom, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554052 280
GTIN	4045197525932
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.

**Použitie:**

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	280
Prevedenie	A very fine
Stupeň jemnosti	jemná
Ø kotúčov	50,8 mm

Brusivo	Nylonové rúno
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	23000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsne rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50