

## Závit Medzný kaliber, Závit: M22



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486000 M22
GTIN	2050001691026
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

#### Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

#### Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Stúpanie závitov	2,5 mm
Tolerančná trieda	6H
Závit	M22
Druh závit	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Tolerančné pole	H
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

## Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60	028550 60
Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90