

Závit Medzný kaliber, Závit: M5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486000 M5 |
| GTIN | 2050001690937 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Zvláštne príslušenstvo:

Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra č. 486055.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------|
| Závit | M5 |
| Stúpanie závitov | 0,8 mm |
| Tolerančná trieda | 6H |
| Druh závit | M |
| Norma | DIN 13 |
| Kvalita | 6 |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Tolerančné pole | H |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Kalibrácia | L10 |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|---|-----------|
| Kalibrácia Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 20 | 028550 20 |
| Kalibrácia DAkkS Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 90 | 028590 90 |