

Závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, Závit: M4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486010 M4
GTIN	2050001037121
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M4
Stúpanie závitov	0,7 mm
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh závitů	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia DAKK SZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20	028600 20