

Závit Kaliber pre nepodarkové rozmery, Závit: M48



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486030 M48
GTIN	4045197213150
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6H
Stúpanie závitov	5 mm
Závit	M48
Norma	DIN 13
Druh závit	M
Tolerančné pole	H
Kvalita	6

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Kaliber pre správne a nepodarkové závit

Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90	028540 90
Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60	028500 60