

Závit Medzný kaliber, Závit: M30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486000 M30
GTIN	2050001691057
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovené podľa DIN 2279 – 2299.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M30
Stúpanie závitov	3,5 mm
Tolerančná trieda	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Tolerančné pole	H
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60	028550 60
Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90